

# METABOX – Auszugssystem

- ▶ METABOX – Grundelement
- ▶▶ Teilauszug




## Schubkasten/Innenschubkasten – N



- Teilauszug mit Schubkastenseitenhöhe 54 mm
- Zargensystem aus Stahl, kunststoffbeschichtet
- Zargen in cremeweiß (RAL 9001) und auf Anfrage in grau (RAL 9006) und weiß
- Führung mit Kunststofflaufrollen
- Belastbarkeit dyn. 25 kg
- BLUMATIC-Selbstschließtechnik
- 2-dimensionale Frontverstellung

### Platzbedarf



- NL Nennlänge
- () Innenschubkasten

### Bestellinformation


<b>1</b>	 <b>Korpusschienen und Zargen links/rechts, RAL 9001 cremeweiß</b>	
<b>Nennlänge NL</b>	<b>Schraubversion</b>	<b>Steckversion</b>
270 mm	320N2700C	320N2700C15
350 mm	320N3500C	320N3500C15
400 mm	320N4000C	320N4000C15
450 mm	320N4500C	320N4500C15
500 mm	320N5000C	320N5000C15
550 mm	320N5500C	320N5500C15


Weitere Farben auf Anfrage (weiß oder grau)

<b>2c</b>	<b>Standard-Frontbefestigung</b>	
	Schraubversion	ZSF.1510
	Pressversion	ZSF.1610
	Links/rechts bestellen	

<b>3</b>	<b>Fronthalter für Innenschubkasten</b>	
	RAL 9001 cremeweiß	ZIF.3010
	Kunststoff	
	Links/rechts bestellen	

<b>6</b>	<b>BLUMOTION und Mitnehmer (Optional)</b>	
	RAL 7046 weißgrau/RAL 9001 cremeweiß	Z70.0320
	Kunststoff	
	Weitere Farben für Mitnehmer auf Anfrage (weiß oder grau)	





# METABOX – Auszugssystem


METABOX – Grundelement ◀  
Teilauszug ◀◀

## Schubkasten/Innenschubkasten – N

### Planung


Platzbedarf im Korpus	Einbaumaße Front für Schraubmontage	Einbohrmaße Front für EXPANDO-/Pressmontage	Einbaumaße Rückwand
* + 2 mm mit BLUMOTION * + 3 mm für Innenschubkasten mit BLUMOTION	FA Frontaufschlag Schubkasten    Innenschubkasten	Schubkasten	

### Schraubposition der Korpuschienen




Schubkasten  
 Min. lichte Korpusstiefe = Nennlänge NL + 3 mm  
 Innenschubkasten  
 Min. lichte Korpusstiefe = Nennlänge NL + 5 mm

### Zuschnittmaße für 16 mm Spanplatten



### Schubkastenboden bei Steckversion



### Seitenhinweise

Übersicht – METABOX – Grundelemente	525
Zubehör	556
BLUMOTION für METABOX 320	559
Befestigung der Korpuschienen	564
Montage, Demontage und Verstellung	565
Übersicht – Verarbeitungshilfen	705
Weitere techn. Informationen	804

### Infobox

Wir empfehlen die kollisionsgeprüfte Korpusplanung mit DYNAPLAN auf der beiliegenden DYNALOG limited DVD – kostenlos!